



Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 34,5mm et 35,5mm ISO40

REF. 3 829 79

LEGRAND

11,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

- Raccord universale mâle droit
- Filetage ISO40mm pour conduit intérieur Ø34,5mm et Ø35,5mm
- Pour conduit flexible RTA PVC

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Longueur de filetage	15 mm
		En une partie	Non
Diamètre nominal	35 mm	Longueur totale	60 mm
Classe de protection (IP)	IP55	Couleur	gris
Modèle	droit	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Non
Type de construction	filetage extérieur	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR	Non
Taille du raccordement fileté	M40 x 1,5		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.