

Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

REF. 0 610 81

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

- Batterie 5 éléments NiMH
- 6V - 1,1Ah
- Pour blocs BAES d'ambiance IP43, IP66 et IP67

Les + installation

Batterie facilement remplaçable à l'aide d'un connecteur détrompé

Recommandations / restrictions d'usages

Réservé au remplacement des BAES à partir d'avril 2019

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation des dimensions	bloc	Poids	118 g
Nombre de cellules	5	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Modèle	nickel-métal-hydride	Température de stockage	-20 - 30 °C
Tension nominale	6 V	Sans halogène	Oui
Capacité	1.1 mAh	Pré-cablées	Oui
Désignation IEC	LR 6	Type de borne	borne enfichable
Autre désignation	AA	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Longueur	55 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Hauteur, pôle inclus	55 mm	Code CEI (Pack1)	LR6
Largeur	16 mm	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00080TA
Diamètre	16 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Bloc d'accus	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Utilisation dans la zone Ex	Non	Nombre de Pack 1	1
Boîtier en plastique	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	5
Température ambiante	50 °C	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Adapté à une charge rapide	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
		Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)