

Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17

REF. 0 577 15

P17

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

- Plastron plein P17
- Dimensions :
 - hauteur : 220mm
 - largeur : 125mm
- Pour coffret hauteur 220mm à 441mm

Les + utilisation

Pour composer un coffret P17

Recommandations / restrictions d'usages

Le coffret à composer est compatible avec la norme IEC 61439-2-3 : la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de l'ensemblier

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire	Autre
Adapté à	Autre
Largeur hors tout	125 mm
Hauteur hors tout	220 mm
Profondeur/longueur hors tout	25 mm
Température d'utilisation /d'installation	-15-40 °C
Température de stockage	-35-60 °C
Couleur	Gris
Sans halogène	Oui
EAN/Gencode	3245060577155