



## Art d'Arnould univers Epure va-et-vient ou interrupteur 10A - acier brossé

REF. 67401

ART D'ARNOULD

ARNOULD

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Va-et-vient 10A à levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Levier chromé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Tension nominale	250 V
Type de commande	levier	Courant nominal assigné	10 A
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	borne à vis
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	encastré	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	fixation à vis	Largeur d'appareil	80 mm
Avec plaque de montage	Oui	Hauteur d'appareil	80 mm
Matériau	métal	Profondeur d'appareil	51 mm
Qualité du matériau	autre	Profondeur d'encastrement	30 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	galvanisé	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Finition de la surface	mat	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	gris	Possible support IFTTT	Non
Zone de texte/surface d'inscription	non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Voyant	non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Fonction d'éclairage	autre	Type de tension	AC
Type d'éclairage	autre	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Neutre obligatoire	Non
Résistance aux chocs	IK02	Section de câble	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>