

Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V dont 1 prise maître - noir

REF. 0 505 10

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
- Fonction Coupe Veille: 1 prise "maître" contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise maître, les 4 prises ne seront pas alimentées) - 1 prise standard toujours alimentée - 1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions - Noir
- Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant
- Matière ABS
- Cordon PVC noir 1,5m - 3G, 1,5mm²

Avantages

Fonction Coupe Veille: 1 prise "maître" contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise maître, les 4 prises ne seront pas alimentées)

Protection des équipements branchés grâce au parafoudre - Disjoncteur à réarmement manuel

Bloc rotatif qui permet l'orientation des prises suivant ses besoins

Les + installation

Rallonge multiprise à poser ou à fixer - Livrée sous blister avec Gencod

Les + utilisation

Economiser de l'énergie avec les appareils branchés au coin TV

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	autre		
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	6	Finition de la surface	mat
Nombre de prises norme française (type E)	6	Couleur	noir
Avec dispositif on/off	Oui	Transparent	Non
Interrupteur différentiel	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Filtre anti-parasite réseau	Non	Longueur d'alimentation	1.5 m
Protection contre les surtensions	Oui	Prise inclinée ou inclinable	Oui
Courant nominal	16 A	Angle de l'insert central vrillé	45°
Section de conducteur	1.5 mm ²	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec couvercle	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	421 mm
Traitement antibactérien	Non	Hauteur hors tout	90 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur/longueur hors tout	63.5 mm
		Objet connecté	Non