



Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc

REF. 0 784 54

MOSAIC

LEGRAND

Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Détecteur 3 fils puissance 2000W, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 500W- Fluocompactes : 0W à 500W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle pour une ou plusieurs charges

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Hauteur recommandée de fixation : 1,20m




Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement		
Type de capteur	Infrarouge/ultra-son passif (double)		
Avec interface DALI	Non	Couleur	Blanc
Régulation de la lumière constante	Oui	Numéro RAL (équivalent)	9003
Commande CVC	Non	Transparent	Non
Arrêt forcé	Non	Classe de protection (IP)	IP41
Percée pour animaux	Non	Résistance aux chocs	IK04
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Type de tension	AC
Réticulable	Non	Fréquence	47-63 Hz
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Tension nominale	230 V
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Durée de marche min.	5 s
Commutateur de pontage	Non	Durée de marche max.	30 min
Largeur de portée max.	4 m	Angle de détection horizontal	180-180 °
Longueur de portée max.	10 m	Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Puissance de coupure max.	1000 W
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Température	-5-45 °C
Commandable à distance	Non	Courant de démarrage max.	8.5 A
Avec télécommande	Non	Courant de commande	8.5 mA
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Entrée de poste auxiliaire	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Fonction d'alarme	Non
Avec unité de signal	Oui	Largeur	45 mm
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Hauteur	45 mm
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Profondeur	35 mm
Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement	35 mm
Type de raccordement	Borne à vis	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Sans halogène	Oui	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5-45 °C
Finition de la surface	Brillant	Température de stockage	-20-70 °C
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
		Interrupteur automatique	Oui
		EAN/Gencode	3245060784546

PIÈCES DÉTACHÉES

- 
Commande réservée aux professionnels
- 
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- 
À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 882 40	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité	332,30

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.