



Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre Céliane 4A maxi

REF. 0 670 07

CÉLIANE

LEGRAND

62,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Interrupteur et va-et-vient témoin Céliane sans neutre
- Minimum 60W - Maximum 1000W
- Compatible avec lampes incandescentes et halogènes
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Voyant témoin intégré au produit

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Tension nominale	250 V
Type de commande	bascule/bouton	Courant nominal assigné	4 A
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	4 AX
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	borne à vis
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	support de module	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	à clipser	Largeur d'appareil	45 mm
Avec plaque de montage	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	51.5 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	24 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	non traité	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	mat	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	gris	Possible support IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Voyant	oui	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	éclairé sous tension	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Type d'éclairage	LED non interchangeable	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04	Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.