



## Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu

REF. 308004

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

- Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu - Dimensions façade 180x440mm
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

### Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :

- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

### Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748

### Recommandations / restrictions d'usages

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Section de câble	1-2.5 mm <sup>2</sup>
		Equippé d'un porte étiquette	Oui
		Equippé de visière de protection antipluie	Oui
Nombre de boutons de sonnette	20	Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Matériau des boutons de sonnette	aluminium	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Matériau de la façade	aluminium	Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Hauteur de la plaque frontale	440 mm	Mode de commande	Filaire
Largeur de la plaque frontale	180 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur d'encastrement	20 mm	Fonction mains-libres	Oui
Type de montage	encastré	Réglage du volume sonore	Oui
Technique d'installation	système bus	Adressable	Non
Couleur	argent	Portier avec Application mobile	Oui
Classe de protection (IP)	IP54	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Résistance aux chocs	IK07	Type de caméra	Orientable
Profondeur d'encastrement	20 mm	Angle de vue de la caméra	100 °
Température d'utilisation /d'installation	-15-50 °C	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Température de stockage	-20-70 °C	Type de grade de communication	Autre
Type de tension	AC/DC	Objet connecté	Oui
Tension d'alimentation	18-240 V	Moyen de pilotage	Autre
Courant d'alimentation	0.04-1 A	Pilotable à la voix	Non
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz	Programmable	Non
Niveau sonore	80 dB	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Consommation en veille	40 mA	Connectable par box Internet	Non
Sans halogène	Oui		
Nature du câble pour connexion	Souple		