

## Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm<sup>2</sup> à 1,5mm<sup>2</sup> et blocs de jonction avec chiffre 9 blanc

REF. 0 382 19

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm<sup>2</sup> et 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup> et blocs de jonction

- Sur blocs de jonction Viking 3 :
- 4 repères 0,15 à 0,5 mm<sup>2</sup> maxi
- 3 repères 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Repères de 0,15 à 0,5<sup>2</sup> : réglettes de 25 repères
- Repères de 0,5 à 1,5<sup>2</sup> : réglettes de 30 repères

#### Chiffres :

- Code couleur international
- 0,5 à 1,5<sup>2</sup>
- 9 Blanc

### Caractéristiques générales

#### Système de repérage CAB 3™ - pour filerie et blocs de jonction Viking 3

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

#### Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm<sup>2</sup> - 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup> - 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup> - et 4 à 6 mm<sup>2</sup>. Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                               |                 |  |             |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------|
| <b>Modèle</b>                 | forme de livret | <b>Couleur</b>                                   | blanc       |
| <b>Crantage</b>               | sans            | <b>Transparent</b>                               | Non         |
| <b>Matériau</b>               | plastique       | <b>Avec zone de texte</b>                        | Oui         |
| <b>Diamètre du conducteur</b> | 0.8 - 1.4 mm    | <b>Impression</b>                                | chiffres    |
| <b>Diamètre de câble</b>      | 2 - 3.2 mm      | <b>Type de montage</b>                           | encoche     |
| <b>Longueur</b>               | 5 mm            | <b>Température d'utilisation /d'installation</b> | -30 - 85 °C |
| <b>Largeur</b>                | 3 mm            | <b>Température de stockage</b>                   | -30 - 85 °C |
|                               |                 | <b>Sans halogène</b>                             | Non         |