

Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 9 blanc

REF. 0 382 19

LEGRAND



0,06 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction

- Sur blocs de jonction Viking 3 :
- 4 repères 0,15 à 0,5 mm² maxi
- 3 repères 0,5 à 1,5 mm² maxi
- Repères de 0,15 à 0,5² : réglettes de 25 repères
- Repères de 0,5 à 1,5² : réglettes de 30 repères

Chiffres :

- Code couleur international
- 0,5 à 1,5²
- 9 Blanc

Caractéristiques générales

Système de repérage CAB 3™ - pour filerie et blocs de jonction Viking 3

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	forme de livret	Couleur	blanc
Crantage	sans	Transparent	Non
Matériau	plastique	Avec zone de texte	Oui
Diamètre du conducteur	0.8 - 1.4 mm	Impression	chiffres
Diamètre de câble	2 - 3.2 mm	Type de montage	encoche
Longueur	5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-30 - 85 °C
Largeur	3 mm	Température de stockage	-30 - 85 °C
		Sans halogène	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.