



## Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 12A

REF. 0 133 12

1,65€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.057 dm <sup>3</sup>
Poids	78 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

**10 x 38**

- Sans voyant
- Calibre : 12 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200