



**Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire
85x85x40mm**

REF. 0 892 71

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

- Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 85x85x40mm
- Dimensions couvercle : 100x100mm

Les + utilisation

Avec entrées défonçables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|------------|
| Type de montage | ouvrage en briques apparentes | Traitement de surface | non traité |
| Forme | carré | Couleur | rouge |
| Type de construction | boîte de jonction | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Modèle | autre | Couvercle transparent | Non |
| Garnissage | autre | Fixation du couvercle | vissé |
| Longueur | 100 mm | Plombable | Non |
| Largeur | 100 mm | Maintien de fonction | sans |
| Profondeur intérieure | 40 mm | Avec blindage | Non |
| Avec vis | Non | Coupe-vent | Non |
| Pour diamètre du tube | autre | Borne, position fixe | Non |
| Pour diamètre de câble | 16 - 25 mm | Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Verrouillage de tube | Non | Tubulure | sans |
| Entrée de l'arrière | Oui | Avec languettes à clou | Non |
| Nombre d'entrées | 12 | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Matériau | plastique | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C |
| Sans halogène | Oui | Température de stockage | -5 - 60 °C |