

Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc

REF. 078804L

MOSAIC

LEGRAND



5,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plaques

Pour 2 x 2 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 52
- Blanc

Caractéristiques générales

Mosaic™ - plaques

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Sens de montage	horizontal	Classe de protection (IP)	autre
Nombre d'unités, horizontales	2	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre d'unités, verticales	1	Température de stockage	-10 - 70 °C
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	4	Finition de la surface	brillant
Sans halogène	Oui	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Transparent	Non
Adapté à une installation encastrée	Oui	Avec couvercle à charnière	Non
Couleur	blanc	Largeur	153 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Matériau	plastique	Profondeur	9 mm
Traitement de surface	non traité	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à un canal d'allège	Non	Traitement antimicrobien	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C	Avec grille de montage	Non
Type de fixation	à clipser	Nombre d'inserts pour interrupteurs	2

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.