

**Coffret Atlantic inox 316L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm**

REF. 0 352 40

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	19 dm ³
Poids	4108 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Coffrets inox**

- IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296
- IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)
- Agréés UL, CSA, Bureau Veritas, LRS

Version verticale 1 porte

- 316 L
- Livré avec plaque pleine
- Verrou double barre inox non interchangeable
- Dimensions extérieures hauteur : 300 mm
- Dimensions extérieures largeur : 200 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 160 mm
- Poids : 4 kg

Caractéristiques Générales**Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L**

- Pour milieu agressif
- Finition inox brossé
- Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
- Coffret réversible
- Autocentrage des équipements

- Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)