

## Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 12V à 24V alternatif ou continu

REF. 0 237 71

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Voyant lumineux Osmoz complet
- IP69 - Rouge
- 12V~/= à 24V~/= (024161, 022960 et 022911)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de voyants lumineux	1	Diamètre de trou	22 mm
Couleur de la lentille	rouge	Avec bague frontale	Non
Finition de la douille	LED	Matériau de la bague frontale	plastique
Avec source lumineuse	Oui	Couleur de bague frontale	noir
Tension de fonctionnement nominale Ue	10.8 - 26.4 V	Classe de protection (IP)	IP66
Type de tension	AC/DC	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Finition du raccordement électrique	raccordement à vis	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Type de lentille	rond	Température de stockage	-40 - 70 °C
Finition de la lentille	plat	Durée de vie estimée de l'ampoule	50000 h