Prise téléphone Céliane - 8 contacts en T - Blanc

REF. 0 997 10 | CÉLIANE | LEGRAND

Céliane, une prise téléphone prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Montage apparent	Non
Encastrement de canal	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non
Type de fixation	À clipser
Composition	Mécanisme seul
Type de connecteur	Autre
Avec jacks/coupleurs	Non
Catégorie	3
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Type de connexion	Autre
Jacks blindés	Non

Boîtier blindé	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Oui
Avec zone de texte	Non
Compatible avec des couvercles tiers	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Sans
Direction de sortie	Droit
Avec protection contre la poussière	Oui
Classe de protection (IP)	IP41
Codage mécanique	Non
Code couleur	Non
Largeur d'appareil	74 mm
Hauteur d'appareil	74 mm
Profondeur d'appareil	33 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
EAN/Gencode	3245060997106

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage	