

Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 25A

REF. 0 133 25

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

10 x 38

- Sans voyant

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec indicateur d'impact	Non
Largeur hors tout	10 mm	Type de tension	AC
Taille	10x38 mm	Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Tension assignée	210 - 250 V	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Courant nominal	25 A	Température de stockage	-40 - 70 °C
Profondeur/longueur hors tout	38 mm	Tension assignée	AC 500 V