

## Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035

REF. 0 362 50

MARINA

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marina, coffret polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

- Coffret polyester Marina IP66 - IK10
- Dimensions extérieures : - Hauteur 300mm- Largeur 220mm- Profondeur 160mm Equivalence coffret métal :- Hauteur 300mm- Largeur 200mm- Profondeur 160mm
- RAL7035 - 1 verrou double barre - Classe II -Polyester chargé fibre de verre
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
- Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

### Les + installation

Accepte les accessoires Atlantic - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie)

### Les + utilisation

Particulièrement adapté aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique

### Recommandations / restrictions d'usages

Réglage en profondeur optionnel à partir de Hauteur 400mm x Largeur 300mm avec référence 036242




### Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Couleur	Gris
Type de couvercle	Porte	Numéro RAL	7035
Finition du couvercle	Fermé	Possibilité de montage en saillie	Non
Type de porte	Unique	Matériau du boîtier	Plastique
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Traitement de surface	Non traité
Avec serrure	Oui	Avec plaque de montage	Non
Hauteur	300 mm	Adapté à un usage extérieur	Oui
Largeur	200 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Profondeur	160 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur d'encastrement	165 mm	Classe de protection	II
Profondeur intérieure	140 mm	Résistance aux chocs	IK10
Épaisseur de matériau du boîtier	2.5 mm	Maintien de fonction	Sans
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	2.5 mm	EAN/Gencode	3245060362508

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 801 72	Porte pour maintenance de coffret industriel Marina 300x200mm	135,90

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.