



Lot de 60 bouchons RE Ø25mm IP40

REF. 05925

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigences de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

- Bouchon RE pour conduit diamètre 25mm - livré par 60
- Matière plastique souple SEBS
- IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s
- Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation : 5°C à + 60°C
- Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d'essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699

Avantages

Bouchon bleu pour une intégration parfaite quand utilisé avec les conduits Turbogloss ICTA et ICA Legrand

Bouchon disponible en petit et grand boîtier

Les + installation

Facilement perforable pour le passage des fils électriques - Adapté à presque tous les conduits, disponibles en diamètre 16, 20, 25, 32

Les + utilisation

Permet de limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	plastique
Pour diamètre de tube nominal	25 - 25 mm
Convient aux tubes rigides	Oui
Convient aux tubes flexibles	Oui
Coupe-vent	Oui
Couleur	bleu