

**Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour tube IRL
Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm**

REF. 0 319 00

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes

- Colliers à embase gris RAL7035
- Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
- Réglable pour tube IRL Ø16mm à 32mm ou câble Ø13mm à 38mm
- Livré par 100

Les + installation

Fixation par cheville à visser référence 031882 (grise) ou référence 031957 (noire), goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700E ou par vis Ø5mm

Les + utilisation

Pour utilisation intérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	8 mm	Qualité du matériau	polyamide
Longueur de bande	180 mm	Traitement de surface	non traité
Épaisseur de bande	1.2 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Diamètre max. du faisceau	38 mm	Sans halogène	Oui
Résistance min. à la traction	220 N	Couleur	gris
Température de fonctionnement	-25 - 60 °C	Transparent	Non
Température de montage	40 °C	Champ d'inscription	sans
Modèle	crantage extérieur	Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	languette/patte en plastique	Type de fixation	cheville
Matériau	plastique	Homologation UL	Non