

Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour conduit IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm

REF. 0 319 00

LEGRAND



Colson, collier d'installation Colson pour fixation de conduits

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Colliers à embase
- Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
- Réglable pour tube IRL Ø16mm à 32mm ou câble Ø13mm à 38mm
- Livré par 100
- Gris RAL7035

Les + installation

Fixation par cheville à visser référence 031882 (grise) ou référence 031957 (noire), goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700E ou par vis Ø5mm

Les + utilisation

Pour utilisation intérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	8 mm	Type de traitement de la surface	Non traité
Longueur de bande	180 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Épaisseur de bande	1.2 mm	Sans halogène	Oui
Résistance min. à la traction	220 N	Couleur	Gris
Température de fonctionnement	-25-60 °C	Transparent	Non
Température de montage	0-40 °C	Champ d'inscription	Sans
Modèle	Crantage extérieur	Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Languette/patte en plastique	Type de fixation	Cheville
Matériau	Plastique	Homologation UL	Non
Qualité du matériau	Polyamide	EAN/Gencode	3245060319007