



## Sélecteur à commande rotative 16A 250V~ pour VMC Livinglight - Tech - 2 modules

REF. NT4016

BTICINO

79,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande de VMC à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Sélecteur à commande rotative Livinglight pour commande de ventilation - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 4 positions pour commande climatiseurs, ventilateurs, etc
- 16A - 250V~
- 2 modules
- Finition Tech

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	mécanisme seul	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Type de commande</b>	bouton rotatif	<b>Courant nominal assigné</b>	3 A
<b>Type de commutation</b>	circuit 0 - 1 - 2 - 3	<b>Tension nominale</b>	250 V
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Type de fixation</b>	fixation à griffes
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Largeur hors tout</b>	43.8 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Hauteur hors tout</b>	43.8 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	48 mm
<b>Traitement de surface</b>	laqué / peint	<b>Profondeur d'encastrement</b>	48 mm
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	Non applicable
<b>Couleur</b>	aluminium	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	7035	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Transparent</b>	Non	<b>Type de borne</b>	borne à vis
		<b>Capacité des bornes</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.