Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune

REF. 0 766 02 | MOSAIC | LEGRAND

Mosaic, une commande d'arrêt d'urgence répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir coup de point arrêt d'urgence avec 1/4 de tour NO + NF - 3A - 250V~ Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Bouton de couleur rouge et enjoliveur de couleur jaune pour un repérage rapide
- Déverrouillage par 1/4 de tour
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Après arrêt d'urgence, la remise en service est sécurisée par l'utilisation d'une clé

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	Déverrouillage par rotation
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Classe de protection (IP)	IP41
Mode de pose	Encastré
Avec éclairage	Non
Diamètre de trou	22.5 mm
Type de raccordement du circuit auxiliaire	Raccordement à vis

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	68.4 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
EAN/Gencode	3245060766023