



Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune

REF. 0 766 02

MOSAIC

LEGRAND

Finition Non Définie

119,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une commande d'arrêt d'urgence répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Poussoir coup de poing arrêt d'urgence avec 1/4 de tour NO + NF - 3A - 250V~ Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Bouton de couleur rouge et enjoliveur de couleur jaune pour un repérage rapide
- Déverrouillage par 1/4 de tour
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Après arrêt d'urgence, la remise en service est sécurisée par l'utilisation d'une clé

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	déverrouillage par rotation	Type de raccordement du circuit auxiliaire	raccordement à vis
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Largeur hors tout	45 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Hauteur hors tout	45 mm
Classe de protection (IP)	IP41	Profondeur/longueur hors tout	68.4 mm
Type de montage	encastré	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec éclairage	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Diamètre de trou	22.5 mm	Température de stockage	-10-70 °C
		Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.