


## Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc

REF. 0 107 95

DLP

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

- Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 50x220mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

#### Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

#### Les + utilisation

Permet la jonction en angle de 2 morceaux de goulotte de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	220 mm	Traitement antibactérien	Non
Profondeur	50 mm	Traitement de surface	non traité
Direction	ascendant/descendant	Couleur	blanc
Symétrique	Oui	Numéro RAL	9003
Modèle	partie inférieure et partie supérieure	Film de protection	Non
Angle	90 - 90 °	Avec connecteur de conduit	Non
Matériau	plastique	Perforation de montage dans le sol	Non
Qualité du matériau	PVC	Type de montage des parties supérieures	global
Sans halogène	Non	Avec agrafe pour tenue de câble	Non