

Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée

REF. 0 783 35



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	19.562 dm ³
Poids	4828 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Applique à LEDs ECO 2

- Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
- IP 20 - IK 04
- Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)
- Tenue au fil incandescent : 850 °C
- Classe I
- Ra ou IRC > 80
- T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance 2500 à 6500 °K suivant l'heure
- Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique

- Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives
- Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel
- Eclairage de lecture 1146 lumens et d'ambiance 2315 lumens par LEDs
- Applique équipée de mécanismes Mosaic antimicrobien :
 - 1 obturateur 2 modules
 - 1 poussoir à tirette pour la lecture
 - 1 poussoir pour l'éclairage d'ambiance
 - 2 prises 2P+T
- Compatible avec appel infirmière peut être équipée d'une prise pour manipulateurs
- Longueur de l'applique : 1,40 m

Caractéristiques Générales

Programme Mosaic™ appliques tête de lit - ECO 2 pour établissements non médicalisés

- Idéalement conçues pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile