

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 avec enjoliveur finition anthracite

REF. 069805L

PLEXO

LEGRAND



31,04 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un seul produit qui peut faire double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient+poussoir grâce à un système de piston réversible
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
		Largeur d'appareil	70.5 mm
Type de commande	Bascule/bouton	Hauteur d'appareil	70.5 mm
Sens de montage	Horizontal	Profondeur d'appareil	46.3 mm
Type de fixation	Fixation avec vis	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec éclairage	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Mode de pose	Autre	Température de stockage	-25-60 °C
Matériau	Plastique	Type de tension	AC
Qualité du matériau	Thermoplastique	Fréquence	50-60 Hz
Sans halogène	Oui	Type de connexion	Borne automatique
Type de traitement de la surface	Non traité	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Finition de la surface	Mat	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Couleur	Anthracite	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Equipé de prise(s) USB	Non
Transparent	Non	Nombre de bascules d'actionnement	2
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	EAN/Gencode	3414971883055
Tension nominale	250 V		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.