

Répartiteur pour DPX-IS630 400A avec section des barres 32x5mm

REF. 0 265 02



195,10€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	5 dm ³
Poids	1707 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs pour DPX-IS 630

- Pour DPX-IS : 400 A
- Section des barres : 32 x 5
- Référence des barres : 374 19

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 630 - 400 à 630 A - interrupteurs-sectionneurs

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
- Livrés avec plage de raccordement et cache-vis
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques
- Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³