



Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc

REF. BT344642

BTICINO

792,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Postes intérieurs audio-vidéo Classe 300

- Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils :
- écran 7" tactile extra plat. Menu d'utilisation adapté à l'écran tactile
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- 4 boutons sensitifs pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons "décroché/raccroché" et "ouverture de porte" pour une meilleure accessibilité
- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie. Appel porte palière. Réglage des volumes (sonnerie, écoute)
- Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
- Installation possible sur table avec support réf. 344632

Classe 300X connecté

- Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X
- Compatible avec les caméras Netatmo
- Avec fonction mémoire vidéo
- Possibilité de configurer des touches personnalisées (ex. : activation d'une gâche supplémentaire)
- Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
- Blanc

Caractéristiques générales

Postes intérieurs audio-vidéo

Information sur la gamme

L'offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d'installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d'un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d'esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d'utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d'ouverture de porte : l'assurance d'une meilleure accessibilité. L'utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l'ouverture d'une porte secondaire, la commande d'un éclairage de palier, ou encore l'activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s'installe en saillie, au mur. Si besoin d'une installation au plus près de l'utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d'un écran 7" tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

performance les plus élevés, en toute simplicité.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Nature du câble pour connexion	Rigide
		Section de câble	0.28 - 0.5 mm ²
		Equipé d'un porte étiquette	Non
		Equipé de prise(s) USB	Oui
		Equipé de visière de protection antipluie	Non
Avec vidéo	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Technique d'installation	système bus	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Type de montage	saillie	Entre axe de fixation horizontale	40 - 40 mm
Matériau	plastique	Mode de commande	Filaire
Système d'image	PAL	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Propriété du système d'image	couleur	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec fonction mémoire	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Protégé contre les écoutes	Oui	Adressable	Oui
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Portier avec Application mobile	Oui
Fonctions de commutation	Non	Nombre de sonneries	16
Mains libres	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Ouvre-porte automatique	Oui	Résolution de l'écran	852x480
Couleur	blanc	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Arrêt automatique d'appel	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Communication interne	Oui	Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Distinction d'appel	Oui	Distance max entre platine et poste intérieur	100 m
Réglage du volume sonore	Oui	Code CEI (Pack1)	non applicable
Largeur	194 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Hauteur	162 mm	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Profondeur	22 mm	Objet connecté	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Type de communication	SCS
Classe de protection (IP)	IP54	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C	Moyen de pilotage	Configurateur
Température de stockage	-10 - 70 °C	Pilotable à la voix	Oui
Type de tension	DC	Programmable	Oui
Tension d'alimentation	12 - 30 V	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Courant d'alimentation	0.1 - 0.33 A	Connectable par box Internet	Oui
Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz		
Consommation en veille	0.04 mA		
Sans halogène	Non		
Traitement antimicrobien	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.