

## Écran intérieur connecté 7pouces blanc

REF. 3 694 25

EASY KIT

LEGRAND



Ecran Intérieur Connecté mains libres additionnel Blanc

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ecran 7pouces mains libres
- Pour les installations multi-étages : installez 1 seul écran connecté dans la maison uniquement
- Permet la commande d'éclairage extérieur - Réglages : volumes micro et sonnerie, luminosité et couleurs et choix de 20 mélodies
- Associez les caméras Netatmo à votre écran intérieur pour accéder à leurs images via votre smartphone ou l'écran intérieur
- Nécessite une connexion Wi-Fi

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Avec vidéo Oui

Technique d'installation Système bus

Mode de pose du poste intérieur Saillie

Couleur du poste intérieur Blanc

Mode de pose de la platine de rue Saillie

Protocole d'image PAL

Propriété du système d'image Couleur

Avec secret de conversation Non

Peut être connecté à un smartphone Oui

Communication interne Oui

Mains libres Oui

Avec fonction jour/nuit Oui

Fonction zoom, inclinaison/bascule Non

Avec fonction mémoire Non

Taille de l'écran	177.8 mm
Taille de l'écran (pouces)	7 inch
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Convient les personnes en situation de handicap	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Consommation d'énergie	30 W
Largeur	215 mm
Hauteur	140 mm
Profondeur	22.3 mm
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Classe de protection (IP)	IP30
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	DC
Tension nominale (Un)	18-27 V
Courant d'alimentation	0-1 A
Fréquence	0-0 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	10 mA
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	0.1-2.5 mm²
Equipé de prise(s) USB	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui

Mode de pose	Montage en drapeau
Entre axe de fixation verticale	25-85 mm
Entre axe de fixation horizontale	35-110 mm
Mode de commande	Sans fil
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Oui
Portier avec Application mobile	Oui
Nombre de sonneries	20
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Résolution de l'écran	Autre
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Type de caméra	Non applicable
Distance max entre platine et poste intérieur	100 m
Type de grade de communication	Autre
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Réseau Wifi
Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ App Store</li> <li>▪ Google Play Store</li> </ul>
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Non
Programmable	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Oui
Nom de l'application	Door Entry
Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie

EAN/Gencode

3414971791312

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

