



## Base prises avant pour DPX<sup>3</sup>630 3P seul rendu extractible avec bornes spéciales

REF. 4 222 22

LEGRAND

713,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Version extractible

- Un DPX<sup>3</sup> version extractible est constitué d'un DPX<sup>3</sup> équipé de bornes spéciales et d'une base

##### Bases pour DPX<sup>3</sup> seul

- Reçoivent les DPX<sup>3</sup> équipés des bornes spéciales réf. 4 222 20/21
- 3P
- Base prises avant

#### Caractéristiques Générales

##### DPX<sup>3</sup> 630 - équipements

##### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.