

Boîte Batibox béton pour prise 20A et 32A 1 poste Ø85 fixation à vis

REF. 0 819 85

BATIBOX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

- Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour :
 - sorties de câbles référence 031490
 - prises 20A références 055452, 055455, 055457
 - prises 32A références 055812, 055815, 055817
- Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25mm
- Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (référence 081990 préconisée)
- Montage direct sur banche
- Fixation à vis disponible en horizontal et vertical

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d'aplomb si nécessaire

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	construction en béton	Sans halogène	Oui
Forme	rond	Traitement de surface	non traité
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Couleur	gris
Modèle	unique	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	autre	Finition du couvercle	sans
Diamètre	85 mm	Fixation du couvercle	fixation centrale
Largeur	100 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	1	Maintien de fonction	sans
Fixation des appareils	visser	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	25 - 25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	sans
Entrée de l'arrière	Non	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	1	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
		Température de stockage	-5 - 60 °C