

## Cordon optique OM2 multimode LCS<sup>3</sup> duplex SC/SC - longueur 2m

REF. 0 330 70



38,13€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	2.948 dm <sup>3</sup>
Poids	210 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cordons optiques OM 2 multimodes (50/125 µm)

- Pertes optiques maxi/Master : 0,25 dB
- Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM2
- Gaines de couleur orange

#### Cordons duplex SC/SC

- Longueur : 2 m

#### Caractéristiques Générales

#### LCS<sup>3</sup> fibre optique - cordons de brassage

- Equipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballés et testés unitairement (rapport fourni)
- Gaine Zipcord LSZH