



Disjoncteur moteur magnétique seul MPX³32MA - seuil déclenchement instantané 130A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 50

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.545 dm ³
Poids	363 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs moteur magnétique seul

- Sans déclencheur thermique
- Seuil de protection instantanée : 13 x Ie

MPX³ 32MA

- Haut pouvoir de coupure
- Avec commande rotative
- Fixation sur rail symétrique
- Moteur triphasé 400/415 V : 4 kW
- Seuil de déclenchement instantané : 130 A
- Pouvoir de coupure 415 V Icu : 100 kA

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs moteur MPX³ - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4