



## Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - inox brossé

REF. 0 897 01

LEGRAND

61,62 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Platine de sol à volet, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

- Platine ronde simple poste avec plaque extra-fine à équiper
- Inox brossé - IP44 IK08
- A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
- Format rond diamètre 90mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

### Avantages

Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08

Installation possible en multipostes

Plaque extra-fine

### Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

### Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

### Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Couleur</b>	<b>Acier inoxydable</b>
<b>Nombre d'unités</b>	1	Transparent	Non
<b>Sens de montage</b>	Horizontal	Avec couvercle à charnière	Oui
<b>Nombre d'unités, horizontales</b>	1	Classe de protection (IP)	IP44
<b>Nombre d'unités, verticales</b>	1	Résistance aux chocs	IK08
<b>Nombre d'inserts pour interrupteurs</b>	1	Type de fixation	Fixation à vis
<b>Avec grille de montage</b>	Non	Largeur	86 mm
<b>Montage encastré</b>	Oui	Hauteur	86 mm
<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	Oui	Profondeur	41 mm
<b>Adapté à un canal d'allège</b>	Non	Hauteur d'encastrement	28 mm
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-60 °C
<b>Matériau</b>	Métal	Température de stockage	-10-60 °C
<b>Qualité du matériau</b>	Autre	Essence du bois en latin	Non applicable
<b>Sans halogène</b>	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
<b>Traitement de surface</b>	Brossé	EAN/Gencode	3245060897017
<b>Finition de la surface</b>	Mat		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.