



## Plaque carrée dooxie 1 poste finition effet inox brossé

REF. 6 008 71

DOOXIE

LEGRAND

Finition Inox brossé

**6,92 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie 1 poste carrée
- À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Effet inox brossé

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	brillant
		<b>Couleur</b>	acier inoxydable
<b>Nombre d'unités</b>	1	<b>Transparent</b>	Non
<b>Sens de montage</b>	horizontal et vertical	<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non
<b>Nombre d'unités, horizontales</b>	1	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Nombre d'unités, verticales</b>	1	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Nombre d'inserts pour interrupteurs</b>	1	<b>Type de fixation</b>	à clipser
<b>Avec grille de montage</b>	Non	<b>Largeur</b>	87 mm
<b>Montage encastré</b>	Oui	<b>Hauteur</b>	87 mm
<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	Non	<b>Profondeur</b>	10 mm
<b>Adapté à un canal d'allège</b>	Non	<b>Largeur de montage</b>	87 mm
<b>Adapté à une installation intégrée</b>	Non	<b>Diamètre de l'alésage (ouverture)</b>	53.6 mm
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-35 °C
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Température de stockage</b>	-25-60 °C
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Essence du bois en latin</b>	Non applicable
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Certification du bois (liste)</b>	Non applicable
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Zone climatique de provenance de bois</b>	Non applicable
<b>Traitement de surface</b>	laqué / peint		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.