



## Plastron hauteur 1550mm prédécoupé pour DPX<sup>3</sup>630 avec ou sans différentiel dans gaine à câbles externe XL<sup>3</sup>800

REF. 0 204 43

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### XL<sup>3</sup>, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles

- Plastron prédécoupé pour montage de DPX<sup>3</sup>630 et DPX<sup>3</sup>250 dans gaine à câbles externe latérale XL<sup>3</sup>800 hauteur 1550mm ou 1595mm
- Pour :
  - 1 DPX<sup>3</sup>630 avec ou sans différentiel
  - 1 DPX<sup>3</sup>250 avec ou sans différentiel
- A charnières et serrure

#### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP

#### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	350 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Hauteur	1400 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Adapté à la largeur de boîtier	460 mm	Température de stockage	-5 - 40 °C
Adapté à la hauteur de construction du boîtier	1550 mm	Couleur	gris
Matériau	acier	Numéro RAL	7035
Finition de la surface	revêtu par poudre	Sans halogène	Oui
		Equipé d'un porte étiquette	Non