

## Répartiteur horizontal 125A HX<sup>3</sup> auto pour demie rangée dans armoires et coffrets XL<sup>3</sup>4000 , XL<sup>3</sup>800 , XL<sup>3</sup>400 ou XL<sup>3</sup>160



REF. 4 052 31

RÉPARTITION HX<sup>3</sup> /  
VX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX<sup>3</sup>, répartition horizontale, répartiteur horizontal automatique pour émontage dans coffrets et armoires XL<sup>3</sup>

- Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques
- Pour 1/2 rangée
- Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x4 départs phase + 8 départs neutre
- Capacité des bornes :
  - alimentation : 10mm<sup>2</sup> à 35mm<sup>2</sup> (souple ou rigide)
  - limitée à 25mm<sup>2</sup> en alimentation traversante
  - départs : 0,5mm<sup>2</sup> à 6mm<sup>2</sup> (souple ou rigide)
- Montage dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>160, XL<sup>3</sup>400, XL<sup>3</sup>800, XL<sup>3</sup>4000

### Les + installation

Livré avec pattes de fixation pour montage sur rails - Montage possible sur plaque pleine

### Les + utilisation

Permet la répartition à la rangée par fils souples avec ou sans embouts ou fils rigides

### Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas intervenir sous tension

Utiliser des plastrons hauteur 200mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Section de conducteur 35 mm<sup>2</sup>

Nombre de pôles 4

Avec capot plombable Non