



## Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400~ - 20A - courbe D - pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé

REF. 4 080 69

126,70€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.521 dm <sup>3</sup>
Poids	284 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Tripolaires 400 V~

#### Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10

- N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables
- Vis/vis
- In : 20 A
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs triphasés

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Reçoivent les auxiliaires
- Pouvoir de coupure :
  - 6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~
  - 10 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- 2 types de connexion :
  - vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  - auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis