



Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant

REF. 0 380 88

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret de sécurité pour chaufferie

- Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie, équipé d'un disjoncteur bipolaire 400VA 10A et d'un voyant "présence tension" 230V
- Livré avec étiquette gravée "coupure chaufferie", 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
- IP55 - IK07 - Classe II
- Equipé d'un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise-glace (référence 038091) à commander séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Hauteur	180 mm
Protection	Autre	Largeur	142 mm
Avec prise	Non	Profondeur	115 mm
Avec transformateur de sonnerie	Non	Possibilité de montage en saillie	Non
Matériau du boîtier	Plastique	Avec couvercle transparent	Oui
Classe de protection (IP)	IP55	EAN/Gencode	3245060380885