



Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm

REF. 0 819 41

BATIBOX

LEGRAND

2,11 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

- Boîte Batibox pour banche béton 1 poste associable Ø64mm profondeur 58mm
- 3 types de montage :
 - montage direct sur banche 100mm à 200mm : une seule boîte en utilisant l'aimant référence 081990
 - montage par calage sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990
 - dos à dos sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 d'un côté et obturateur référence 081972
- Entrées operculables :
 - 4xØ20mm pour tube ICTA
 - 2xØ25mm traversant pour tube IRL
- Fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou avec bague 081960
- Permet des associations côte à côte avec couvercle référence 081971

Les + installation

Peut recevoir les couvercles DCL : - en point de centre référence 089592 - en applique référence 089589

Les + utilisation

Permet la composition de boîtes multipostes par association

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	construction en béton	Sans halogène	Oui
Forme	rond	Traitement de surface	non traité
Type de construction	boîte de jonction	Couleur	gris
Modèle	unique	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Finition du couvercle	sans
Diamètre	64 mm	Fixation du couvercle	autre
Largeur	71 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Maintien de fonction	sans
Fixation des appareils	visser	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	6	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
		Température de stockage	-5 - 60 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.