

## Passage de plancher 3 compartiments 50x12mm - gris RAL7030

REF. 0 300 92

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Passage de plancher, permettant la liaison entre un profilé, une colonne, une colonnette ou un plot de sol

- Profilé 50x12mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
- Livré en 27 longueurs de 2m
- Capacité de câblage :
  - compartiment central : 70mm<sup>2</sup> ou maximum Ø9mm
  - 2 compartiments extérieurs : 40mm<sup>2</sup> ou maximum Ø6mm
- Matière : PVC - Couleur gris RAL7030
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

### Les + installation

Fixation facile grâce à son fond prépercé, utilisation de chevilles ou de vis - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l'aide d'un outil par exemple: tournevis...)

### Les + utilisation

Permet la mise à disposition des courants à proximité du poste de travail

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	50 mm	Numéro RAL	7030
Hauteur	12 mm	Auto-adhésif	Non
Nombre de canaux	3	Lèvre d'étanchéité	Non
Longueur	2000 mm	Avec revêtement antidérapant	Non
Matériau	plastique	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Sans halogène	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Traitement antibactérien	Non	Résistance aux chocs	IK07
Couleur	gris	Température de stockage	-25 - 60 °C