



Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

REF. 0 882 40 MOSAIC LEGRAND

Passerelle de configuration, permet avec l'application Close Up, le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C
- Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone
- Technologie de communication infrarouge (13m maximum)
- Port mini USB pour recharge de l'outil de configuration sur une prise USB standard

Les + installation

Possibilité de mettre en mémoire la configuration d'un produit et de le dupliquer

Les + utilisation

Fonctions disponibles:

- paramétrage des produits en IR et en NFC
- accès rapide aux documents techniques du produit
- sauvegarde et partage des paramètres de configuration
- aide au diagnostic
- adaptation de la mesure de luminosité des détecteurs à leurs environnements
- paramétrage facile des détecteurs DALI Legrand
- comparaison des paramètres produit avec le fichier d'origine
- visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)
- adressage des BAES (pour une installation adressable)
- affectation du n° de BAES (balisage lumineux d'évacuation)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible IFTTT	Non
		Largeur	63.85 mm
		Hauteur	136.8 mm
Avec émetteur manuel	Non	Profondeur	44.6 mm
Emetteur mural	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Emetteur de fenêtre	Non	Classe de protection (IP)	IP00
Transmission de signal	Radio/infrarouge	Temperature d'utilisation /d'installation	0-40 °C
Nombre de canaux	4	Temperature de stockage	0-30 °C
Mode de pose	Autre	Type de tension	DC
Matériau	Plastique	Tension nominale (Un)	4.8-5.2 V
Qualité du matériau	Thermoplastique	Traitement antimicrobien	Non
Sans halogène	Oui	Equipé de prise(s) USB	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Finition de la surface	Mat	Ouverture à distance de portail /	Oui
Couleur	Incolore	gâche électrique	Non
Numéro RAL (équivalent)	9005	Code CEI (Pack1)	AAA
Transparent	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Couverture	65 m	Composition de l'élément	
Adapté pour interrupteur	Non	(Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Adapté à un variateur	Oui	Nombre de Pack 1	1
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	3
Adapté à un élément d'affichage	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	34 g
Convient pour un détecteur de mouvement	Oui	Localisation Pack1	9
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Le produit intègre une batterie	
Compatible avec Google		Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Assistant	Non	Objet connecté	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non	EAN/Gencode	3414971406193