

Cadre Mosaic 6 modules pour toutes moulures DLPlus - blanc

REF. 0 316 14

DLPLUS

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long et au bout de la moulure DLPlus

- Cadre Mosaic DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Dimensions : 217mm x 74mm x 60mm
- blanc - 6 modules - Livré avec support, plaque et platine pour la séparation des courants
- Respect de l'indice de protection

Les + installation

Possibilité de monter le cadre en position horizontale, en bout ou le long de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégé des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Recommandations / restrictions d'usages

A associer aux prises de courant Mosaic

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du câble pour plinthe	12.5 mm
Profondeur du câble pour plinthe	40 mm
Garnissage	sans
Type de montage appareil d'installation	standard
Matériau	plastique
Sans halogène	Oui
Traitement antibactérien	Non
Couleur	blanc
Numéro RAL	9003
Décoration	sans