Interrupteur individuel de volets roulants Céliane - Blanc

REF. 0 997 40 | CÉLIANE | LEGRAND

Céliane, une commande de volets prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
- Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle	Commutateur unipolaire
Nombre de pôles	1
Type de commande	Autre
Utilisation mécanique possible	Oui
Utilisation électronique possible	Non
Mode de pose	Support de module
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant

Type de fixation	Autre
Type de connexion	Borne automatique
Couleur	Blanc
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Tension nominale	250 V
Nombre de touches	3
Largeur d'appareil	74 mm
Hauteur d'appareil	74 mm
Profondeur d'appareil	49 mm
Profondeur d'encastrement	23.4 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Traitement antimicrobien	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm²
EAN/Gencode	3245060997403

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage	