



## Signalétique lumineuse à LEDs bleues Mosaic 2 modules avec 1 état et puissance 0,2W ou 1W au choix

REF. 0 785 21

MOSAIC

LEGRAND

56,02 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs bleues de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- 2 puissances d'éclairage possibles :
  - 0,2W en basse luminosité
  - 1W en haute luminosité
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm<sup>2</sup> ou 2x1,5mm<sup>2</sup>)

### Avantages

Possibilité d'imprimer des étiquettes sur le catalogue en ligne avec papier d'impression standard ou transparent

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Permet de créer des points lumineux avec signalétiques spécifiques par l'ajout d'étiquettes imprimées (exemples : sortie, toilettes, accès interdit, etc)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'autonomie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b> mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP41
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Douille</b>	autre	<b>Puissance de la lampe max.</b>	1 W
<b>Avec source lumineuse</b>	Oui	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Source lumineuse</b>	LED non interchangeable	<b>Largeur hors tout</b>	45 mm
<b>Avec lumière clignotante</b>	Non	<b>Hauteur hors tout</b>	45 mm
<b>Avec symbole/impression permanent(e)</b>	Oui	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	41.3 mm
<b>Avec symbole interchangeable</b>	Non	<b>Profondeur d'encastrement</b>	32.7 mm
<b>Utilisation comme contact à poussoir</b>	non	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Type de fixation</b>	à clipser	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50 - 60 Hz
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Neutre obligatoire</b>	Oui
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Conforme aux tests de mise en service (1000V)</b>	Non
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Traitement antimicrobien</b>	Non
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Type de borne</b>	borne à vis
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003	<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Transparent</b>	Oui	<b>Equipé d'un porte étiquette</b>	Oui
<b>Couleur de la source lumineuse</b>	bleu	<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Non
		<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.