

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP

REF. 0 337 72

LCS³

LEGRAND



510,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablages VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A
- Equipé de 24 connecteurs RJ45 - 1 U - PoE++ - STP - Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
- Equipé de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ45 cat. 6A pré-montés - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs - Livré avec étiquettes de couleur
- Extraction automatique des cassettes par simple pression

Les + installation

Montage universel toutes baies ou coffrets - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablages VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de jacks/coupleurs	24	Largeur	482.5 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	24	Profondeur	321.7 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Blindé	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Catégorie	6A (IEC)	Température de stockage	-40-70 °C
Type de connexion		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Contact pour connexion autodénudante		précâblé	Non
Nombre d'unités en hauteur (HE)	1	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Couleur	Noir	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Numéro RAL	9017	Maintien du câble	A chicane
Mode de pose		EAN/Gencode	3414970870704
Encastrément 482,6 mm (19 pouces)			
Hauteur	43.85 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.