

Détecteur de mouvement étanche ECO1 3 fils avec neutre Plexo IP55 complet saillie blanc

REF. 0 488 98

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo, détecteur autonome de mouvement ECO1 étanche pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils avec neutre IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
 - seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux
 - temporisation réglable de 12 secondes à 16 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,9W en veille - Portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
 - LEDs : 250W
 - Fluocompactes : 250W
 - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
 - tubes fluo : 10x(2x36W)
 - Halogènes 230V, incandescent : 2000W
- Blanc

Avantages

Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur minimum : 1,70m)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non		
Arrêt forcé	Non	Traitement de surface	non traité
Percée pour animaux	Non	Finition de la surface	brillant
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Traitement antibactérien	Non
Réticulable	Non	Couleur	blanc
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Numéro RAL (équivalent)	9016
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Transparent	Non
Commutateur de pontage	Oui	Classe de protection (IP)	IP55
Largeur de portée max.	3 m	Type de tension	AC
Longueur de portée max.	12 m	Fréquence	50 - 60 Hz
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Tension nominale	230 V
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Durée de marche min.	12 s
Commandable à distance	Non	Durée de marche max.	16 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	360 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Luminosité de déclenchement	10 - 4000 lx
Avec unité de signal	Oui	Puissance de coupure max.	1000 W
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Température	55 °C
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Courant de démarrage max.	4.2 A
Type de montage	saillie	Entrée de poste auxiliaire	Non
Matériau	plastique	Fonction d'alarme	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non