



Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet blanc

REF. 0 677 77

CÉLIANE

LEGRAND

158,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 1 micromodule d'éclairage : fonction ON/OFF jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED
 - S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
- 2 commandes sans fils d'éclairage Céliane livrées avec :
 - une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
 - Voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus
 - enjoliveurs blancs, supports, plaques et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément
- Titane

Avantages

- Associé au pack de démarrage connecté, le prêt à poser Céliane with Netatmo peut être piloté manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
- Une fois installée au mur, les interrupteurs sans fils disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante - Câblez le micromodule d'éclairage dans un plafonnier et commandez-le avec vos commandes sans fils d'éclairage

Les + utilisation

Tout sous la main en une seule référence : il n'y a plus qu'à poser !

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux (commandes sans fils et micromodule) et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Soft, le chargeur sans fil induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| Composition | | Température de stockage | 0-45 °C |
| Mécanisme complet avec plaque | | Consommation en veille | 0.1 mA |
| Modèle | Relais | Neutre obligatoire | Oui |
| Type de charge | Universel et LED | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Commande auxiliaire possible | Oui | Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
| Mémoire de valeurs de luminosité | Non | Sans halogène | Oui |
| Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui | Traitement antimicrobien | Non |
| Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui | Type de connexion | Borne à vis |
| Utilisable avec un détecteur de présence | Non | Nombre de bornes | 5 |
| Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui | Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm ² |
| Commande radio possible | Oui | Section de câble | 0.75-2.5 mm ² |
| Commande infrarouge possible | Non | Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Mode de pose | Autre | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Matériau | Plastique | Code CEI (Pack1) | CR2032 |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
| Finition de la surface | Brillant | Nombre de Pack 1 | 2 |
| Couleur | Blanc | Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 g |
| Transparent | Non | Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
| Tension nominale | 230 V | Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
| Fréquence | 50-60 Hz | Objet connecté | Oui |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 1.3 A | Mode de commande | Zigbee |
| Puissance de commutation | 0-300 W | Plateforme de téléchargement d'applications | <ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store |
| Nombre de canaux | 1 | Moyen de pilotage | Smartphone apps |
| Type de fixation | Autre | Pilotable à la voix | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Oui | Programmable | Oui |
| Compatible avec Google Assistant | Oui | Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Connectable par box Internet | Oui |
| Compatible IFTTT | Non | Assistants vocaux compatibles | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 | Nom de l'application | Home + Control |
| Classe de protection (IP) | IP41 | Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
| Température d'utilisation /d'installation | 5-45 °C | EAN/Gencode | 3414971015913 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.