

## Boîte d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite



REF. 0 880 73

MOSAIC

LEGRAND

90,84 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de pose pour boîte de sol à hauteur réduite

- Boîte d'encastrement métallique pour chape béton
- Alimentation par conduits flexibles Ø20mm et Ø25mm ou goulottes de sol hauteur 26mm
- A fixer sur la dalle
- Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture
- Boîte en acier galvanisé (Z275) et angles en ABS

#### Les + installation

La hauteur minimum pour installer une boîte de sol à hauteur réduite doit être de 50mm (maximum 70mm)

#### Les + utilisation

Permet l'intégration des boîtes de sol à hauteur réduite 50mm référence 088070 dans chape béton

#### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans sol béton uniquement  
Température d'utilisation, de transport et de stockage : -5° / +60°

#### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Largeur de canal</b>	150 - 225 mm
<b>Dimension nominale</b>	346 mm	<b>Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol</b>	Non
<b>Hauteur min. de la chape de béton</b>	50 mm	<b>Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement</b>	carré
<b>Plage de nivellement</b>	50 - 70 mm	<b>Matériau de la paroi latérale</b>	acier
<b>Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape</b>	Oui	<b>Possibilité d'intégration de joints</b>	Non
<b>Adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé</b>	Non	<b>Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure</b>	Oui
<b>Hauteur de canal</b>	25 - 25 mm	<b>Plancher</b>	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*